

お風呂でも、水、キレイ。

浄水シャワピタ Neo

takagi
水をデザインする。

REBORN

お客様の声をもとに
浄水シャワピタが生まれ変わりました。

REBORN

お風呂でも、水、キレイ。

浄水シャワピタ Neo

<本体セット>



● 本体セット(JS417)

会員限定価格 **4,900円+税**

● 交換用浄水カートリッジ(JS418)

定期交換価格 **1,800円+税**

単品価格 **2,400円+税**

髪と肌にやさしい浄水機能

低水圧でも水の勢いアップ

肌あたりのいい極細水流

● こんな方におすすめです



髪の痛み



乾燥肌



敏感肌

● 浄水カートリッジ交換目安(1箱2個入り)

4人以上のご家族…2か月 | 3人家族…3か月 | 2人家族…4か月

製品仕様

用途	一般家庭での浴室用品
使用可能水圧	0.05～0.7MPa(0.5～7kgf/cm ²)
推奨水圧	0.05～0.2MPa(0.5～2kgf/cm ²)
原料樹脂	ABS樹脂(一部 蒸着メッキ)、 ポリアセタール、ポリプロピレン
ゴム材料	EPDM、NBR
金属素材	ステンレス
原料樹脂 (浄水カートリッジ)	ポリプロピレン
ろ材の種類	亜硫酸カルシウム
製品耐熱温度	60℃

浄水性能

除去対象物	遊離残留塩素
ろ過流量	8.0L/分
浄水能力	総ろ過水量4,000L 除去率50%
交換期間の目安	2か月 [1日8分(64L)使用した場合]
浄水可能水温	0～50℃

△ 注意 一部取り付けられないタイプがあります。

▶ 取り付けできないタイプ


デッキ2ハンドルシャワー混合栓

一時止水機能なしデッキ2ハンドルシャワー混合栓には取り付けできません。
※逆止弁アダプター未内蔵型
(逆止弁アダプターの取り付け不可)



バランス釜


バランス釜(浴槽の横についているボックス型のもの)からシャワーが出ているものには取り付けできません。



▶ 取り付けに逆止弁アダプターが必要な混合栓

2ハンドルシャワー混合栓

※シャワーヘッドでの止水により配管内及び屋内外の配管を破壊、漏水させるおそれがあります。別売のJS431逆止弁アダプターをお買い求めください。



商品詳細・ご購入はこちら >>

c.c.select shop



<https://ec.takagi-member.jp/>

neo0104



\ takagi Answer /

水压が低くてもシャワーに勢いをプラスする節水低水压タイプ。流量とやさしい肌あたりの両方を実現しました。
(当社従来品J-S4-I5比較)

takagi

point 1.
もっとやさしく。
肌あたりのよい極細水流。
40度のお湯でも亜硫酸カルシウムがしっかりと浄水し、約0.3mmの極細水流が全身をやさしく包みこみます。
髪のパサつきや、肌のピリピリ感の原因といわれている水道水の残留塩素を除去し、髪にもお肌にもやさしい水をつくります。

\ takagi Answer /

交換用浄水カートリッジは、お台所の浄水器と同じく定期的にお届けしますので、交換忘れもなくて安心です。

takagi




point 2.
もっと簡単。安心も節約も。
工具不要で簡単に、本体やカートリッジの交換ができるので安心！
浄水・原水の切り替えもリングをまわすだけです。
手元の止水ボタンで、浄水の無駄遣いを防げます。

\ takagi Answer /

毎日使うものだからこそ、暮らしになじんで、気持ちいい。そんなデザインにこだわりました。

takagi

point 3.
もっと浴室にフィット。
シンプルで清潔感のあるデザイン。
どんなタイプのお風呂にも、しっくりなじむメッキタイプで、清潔感のあるデザイン。女性やお子さまにも握りやすいグリップです。



くわしくはWEBへ >>

<https://purifier.takagi.co.jp/neo/>



\ REBORN /

-お客様の声から生まれ変わった浄水シャワピタNeo-

求めているのは、ちゃんと浄水。ちゃんと節約。
“もっと”オシャレと肌あたり

Q. お風呂のシャワーに求めていることは何ですか？
浄水シャワピタをご利用中のお客様1,200名に聞きました。

