

お風呂でも、水、キレイ。

浄水シャワピタ Neo

REBORN

お客様の声をもとに
浄水シャワピタが生まれ変わりました。

takagi^{....}

REBORN

お風呂でも、水、キレイ。

浄水シャワピタ Neo

<本体セット>



● 浄水カートリッジ定期お届けサイクル目安

4人以上のご家族…2か月 | 3人家族…3か月 | 2人家族…4か月

製品仕様

用途	一般家庭での浴室用品
使用可能水圧	0.05~0.7MPa(0.5~7kgf/cm ²)
推奨水圧	0.05~0.2MPa(0.5~2kgf/cm ²)
原料樹脂	ABS樹脂(一部 蒸着メッキ)、 ポリアセタール、ポリプロピレン
ゴム材料	EPDM, NBR
金属素材	ステンレス
原料樹脂 (浄水カートリッジ)	ポリプロピレン
ろ材の種類	亜硫酸カルシウム
製品耐熱温度	60°C
本体重量	210g ※浄水カートリッジ装着時

浄水性能

除去対象物	遊離残留塩素
ろ過流量	8.0L/分
浄水能力	総ろ過水量4,000L 廃棄率50%
交換期間の目安	2か月 [1日8分(64L) 使用した場合]
浄水可能水温	0~50°C

△ 注意

シャワーヘッドとホースが一体になっており、取りはずせないものなど、一部取り付けられないタイプがあります。

▶ 取り付けできないタイプ

デッキ2ハンドルシャワー混合栓

一時止水機能なしデッキ2ハンドルシャ

ー混合栓には取り付けできません。


※逆止弁アダプター未内蔵型

(逆止弁アダプターの取り付け不可)



バランス釜


バランス釜(浴槽の横についているボック
ス型のもの)からシャワーガ出しているもの
には取り付けできません。



▶ 取り付けに逆止弁アダプターが必要な混合栓

2ハンドルシャワー混合栓

※シャワーヘッドでの止水により配管内及
び屋外の配管を破壊、漏水させるおそれ
があります。別売のJS431逆止弁アダブ
ターをお買い求めください。



商品詳細・ご購入はこちら >>

c.c.select shop



<https://ec.takagi-member.jp/>

neo0104_2109



\ takagi Answer /

水圧が低くてもシャワーに勢いを
40度のお湯でも亜硫酸カルシウム
がしつかり淨水し、約0.3mmの極細水
流が全身をやさしく包みこみます。
髪のパサつきや、肌のピリピリ感
の原因といわれている水道水の残留
塩素を除去し、髪にもお肌にもや
さしい水をつくります。

(当社従来品JS4-5 比較)

takagi

point 1.

もっとやさしく。
肌あたりのよい極細水流。

40度のお湯でも亜硫酸カルシウム
がしつかり淨水し、約0.3mmの極細水
流が全身をやさしく包みこみます。
髪のパサつきや、肌のピリピリ感
の原因といわれている水道水の残留
塩素を除去し、髪にもお肌にもや
さしい水をつくります。

\ takagi Answer /

交換用浄水カートリッジは、
お台所の浄水器と同じく定期的
にお届けしますので、交換忘れ
もなくて安心です。



\ takagi Answer /

毎日使うものだからこそ、暮ら
しなじんで、気持ちいい。
そんなデザインにこだわりま
した。

もっと浴室にフィット。
シンプルで清潔感のあるデザイン。
どんなタイプのお風呂にも、しっ
くりなじむメックタイプで、清潔感
のあるデザイン。女性やお子さまに
も握りやすいグリップです。

くわしくはWEBへ >>

<https://purifier.takagi.co.jp/neo/>



point 2.

もっと簡単。安心も節約も。

工具不要で簡単に、本体やカート
リッジの交換ができるので安心！
浄水・原水の切り替えもリングを
まわすだけです。
手元の止水ボタンで、浄水の無駄
遣いを防げます。

Q.

お風呂のシャワーに求めていることは何ですか？
浄水シャワピタをご利用中のお客様1,200名に聞きました。



\ Neo /

もっと体全体にあたるような
水の広がりのある
シャワースクリーンだといいます。



敏感肌なので、シャワーの
肌あたりが柔らかい方が
いいな。



もっとやさしく。
肌あたりよく



浄水は赤ちゃんにも
優しいから使いたい！
もっと浄水カートリッジの
取り替えが簡単に
なるといいな。



\ Neo /

その他
17%

シンプルデザインで、
もっと浴室にフィット

36 %

もっと簡単、
安心も、節約も

38 %

我が家家のホースはメッキタイプなので、
お風呂にあう、もっと高級感のある
デザインだったら嬉しいな。



\ Neo /

子どもも使うのでヘッドが
大きくて軽くて持ちやすいと
いいですね！



浄水の無駄遣いは嫌だから、
手元の止水ボタンはそのまで。
濡れた手でも、簡単に浄水・原水の切り替えが
できると、もっといいですね。